

BLK-EXP 60-1000

BLK-EXP är ett blandningskärl för blandning av olika flytande medier t.ex. glykolvatten till kylsystem.

BLK-EXP är ett komplett system med expansionskärl och manometersats.

BLK-EXP har två kopplingar för att lätt kunna demontera pump och expansionskärl utan att man behöver tömma systemet.

BLK-EXP finns i 6 olika storlekar. (60, 100, 200, 300, 500, 1000 liter)

BLK-EXP har inga hål gjorda i kärlet under vattenytan.

BLK-EXP är tillverkad av återvinningsbar MD-Polyeten med skruvlock och volymgradering.

BLK-EXP levereras med golvstativ för flexibel placering.

BLK-EXP levereras med avtappningen på armatursatsen. Pumpen används till att tömma kärlet.



Användningsområde

BLK-EXP används huvudsakligen till att blanda glykolvatten samt fylla kylsystem. Rörpaket tillverkas i koppar med komponenter i korrosionsfritt material.

Kärl

Tillverkat i återvinningsbar och livsmedelsgodkänd naturell MD-Polyeten. Toppen är förstärkt för att ge pumpen ett stabilt stöd. Kärlet finns i 6st standard utförande.

Mått & volym

Typ	Volym L	Höjd mm	Bredd Ø mm	Vikt kg
BLK-EXP 60	60	1500	450	25
BLK-EXP 100	100	1600	450	28
BLK-EXP 200	200	1830	560	32
BLK-EXP 300	320	2010	640	40
BLK-EXP 500	520	2050	830	46
BLK-EXP 1000	1000	1900	790	60

Ingående komponenter

2 st Kulventil (DN 20) 1 st Backventil
2 st Koppling 1 st Växelventil
1 st Pump (se Pump) 1 st Expansionskärl
1 st Avtappning (DN 15) med slangförskruvning
1 st samlingsrör med säkerhetsventil, manometer och avluftning

Extra utrustning

Bottenventil och/eller sil på sugledning.

Pump

BLK-EXP förses med en tryckpump av fabrikat Grundfos som levereras med 1,5 meter kabel och jordad stickkontakt. Pumpen är försedd med inbyggd termiskt motorskydd.



Samtliga av Shuntab använda cirkulationspumpar är CE-märkta enligt gällande direktiv
Max lyft höjd ca 40 m

Special utförande och övrig information

Special utförande och övrig information ber vi er kontakta något av våra försäljnings kontor.

Att tänka på

Vissa köldmedier är **miljöfarliga**. Det är väldigt noga hur man handskas med dessa ämnen. **Ta reda på vilka anvisningar det är för just det medlet du använder.**

BLK-EXP har inga hål i kärlet under vattenytan d.v.s. vid vanlig användning är det **omöjligt att mediet rinner ut på golv**. För att tömma kärlet används pumpen på kärlet (se drift & skötsel).

Rätt till ändringar förbehålls